Rörmärkning med Flo-Code märkband gör märkningsarbetet lätt.
Märkningen följer svensk standard och AFS-krav med märkfärger och GHS faropiktogram.
Självhäftande och lätta att applicera.
Flo- Code Ventilation kan användas på både rör och kanaler. Vikbar plastplatta, med självhäftande baksida. Kan dubbelvikas för att skruvas eller nitas fast på ventilationskanalen.





Teknisk data PE - Polyeten:

Egenskaper:	Halogenfri, miljövänlig
Brukstemperatur:	-20°C till +80°C
Min. appliceringstemperatur:	+5°C
Användningsområde:	Inomhus, håller ute 2-3 år.

Teknisk data FXP - Polyester:

Egenskaper:	Halogenfri, UV-beständig, kemikalie- och väderresistent
Brukstemperatur:	-40°C till +150°C
Min. appliceringstemperatur:	+10°C
Användningsområde:	Utomhus upp till 10 år.

Teknisk data PVC - Vinyl:

Egenskaper:	Ren vinylfolie
Brukstemperatur:	-40°C till +80°C
Min. appliceringstemperatur:	+10°C
Användningsområde:	Främst lämpad för smala rör. Utomhus upp till 5-7 år

Teknisk data PP- Polypropen:

Egenskaper:	Halogenfri, miljövänlig
Brukstemperatur:	-20°C till +80°C
Min. appliceringstemperatur:	+10°C
Användningsområde:	Inomhus, utomhus, miljövänlig. Slitstarkt.

Övrig produktdata:

Svensk standard: SS741:2017 utgåva 8.
Faropiktogram enligt CLP/GHS.

Produktdata:


E-nummer	Artikelnummer	Artikelbeskrivning	Storlek BxL	Material	Färg	Antal pilar/ förp.	PU
	83880300	FJÄRRVÄRME RETUR	160 mm x 5 m,	PE	Grön	30/rulle	1
	83880301	FJÄRRVÄRME TILLOPP	160 mm x 5 m,	PE	Grön	30/rulle	1
	83880302	KÖLDBÄRARE RETUR	160 mm x 5 m,	PE	Grön	30/rulle	1
	83880303	KÖLDBÄRARE TILLOPP	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880304	KALLVATTEN	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880305	TAPPKALLVATTEN	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880306	TAPPVARMVATTEN	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880307	TAPPVARMVATTEN CIRKULATION	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880308	VÄRME PRIMÄR TILLOPP	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880309	VÄRME PRIMÄR RETUR	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880310	VÄRME RETUR	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880311	VÄRME TILLOPP	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880312	VÄRME SEKUNDÄR RETUR	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880313	VÄRME SEKUNDÄR TILLOPP	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880314	VARMVATTEN	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880315	VARMVATTEN CIRKULATION	160 mm x 5 m	PE	Grön	30/rulle	1
	83880316	Flo-Code Original	160 mm x 10 m	PE	Grön	60/rulle	1
	83880317	Flo-Code Original	160 mm x 10 m	PE	Svart	60/rulle	1
	83880318	Flo-Code Original	160 mm x 10 m	PE	Ljusblå	60/rulle	1
	83880319	GHS02 Brandfarlig	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880320	GHS02 Brandfarlig	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880321	GHS03 Oxiderande	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880322	GHS03 Oxiderande	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880323	GHS04 Gas under tryck	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880324	GHS04 Gas under tryck	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880325	GHS05 Frätande	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880326	GHS05 Frätande	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880327	GHS06 Giftig	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880328	GHS06 Giftig	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880329	GHS07 Skadlig	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880330	GHS07 Skadlig	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880331	GHS08 Hälsofarlig	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880332	GHS08 Hälsofarlig	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880333	GHS09 Miljöfarlig	40 mm x 5 m	PE		77/rulle	1
	83880334	GHS09 Miljöfarlig	80 mm x 5 m	PE		50/rulle	1
	83880335	GHS02 Brandfarlig	40 mm x 5 m,	FXP		77/rulle	1
	83880336	GHS02 Brandfarlig	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880337	GHS03 Oxiderande	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880338	GHS03 Oxiderande	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880339	GHS04 Gas under tryck	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880340	GHS04 Gas under tryck	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880341	GHS05 Frätande	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880342	GHS05 Frätande	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880343	GHS06 Giftig	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880344	GHS06 Giftig	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880345	GHS07 Skadlig	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880346	GHS07 Skadlig	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880347	GHS08 Hälsofarlig	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880348	GHS08 Hälsofarlig	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880349	GHS09 Miljöfarlig	40 mm x 5 m	FXP		77/rulle	1
	83880350	GHS09 Miljöfarlig	80 mm x 5 m	FXP		50/rulle	1
	83880351	Flo-Code Vent. gul för Fr.luft	160x90 mm	PP	Gul	50/rulle	1
	83880352	Flo-Code Vent. röd för tilluft	160x90 mm	PP	Röd	50/rulle	1
	83880353	Flo-Code Vent. brun för avluft	160x90 mm	PP	Brun	50/rulle	1
	83880354	Flo-Code Vent. blå för Uteluft	160x90 mm	PP	Blå	50/rulle	1
	83880355	Tryckluft GHS04, dubbelpil	200x20x1 mm	PVC	Ljusblå	10/förp	1
	83880356	Pilskylt med valfri text	200x20x1 mm	PVC	Valfri	10/förp	1
	83880357	Pilskylt med valfri text	300x30x1 mm	PVC	Valfri	5/förp	1

	83880358	RMD1FXP Tryckluft	80x9 mm	FXP	Ljusblå	30/förp	1
	83880359	RMD2FXP Tryckluft	160x18 mm	FXP	Ljusblå	15/förp	1
	83880360	Rörmärkn.dekal 1FXP val. text	80x9 mm	FXP	Valfri	30/förp	1
	83880361	Rörmärkn.dekal 2FXP val. text	160x18 mm	FXP	Valfri	15/förp	1


Flo-Code Standard
Självhäftande



Flo-Code Original
Självhäftande



Flo-Code Vent.
Självhäftande/



GHS Piktogram översikt

Fara	GHS-nr	
Explosiv	GHS1	
Brandfarlig	GHS2	
Oxiderande	GHS3	
Gas under tryck	GHS4	
Frätande	GHS5	
Giftig	GHS6	
Skadlig	GHS7	
Hälsofarlig	GHS8	
Miljöfarlig	GHS9	

Pilskylt valfri färg och faropiktogram
Hål för buntband



SS741-2013 Färgtabell

Orange	Brandfarliga gaser
Brun	Brandfarliga vätskor
Gul	Oxiderande gaser & vätskor
Violett	Frätande & giftig vätska
Ljusblå	Luft, vakuum
Grå	Vattenånga
Grön	Vatten
Blå	Färskvatten (renat)
Ljusröd	Massor, suspensioner
Ljusbrun	Övriga gaser
Svart	Övriga vätskor
Röd	Brandskydd

Relaterade produkter:
Fleximark erbjuder även ett brett utbud av varselmärkningsdekaler enligt ISO 7010.






Notering:
Bilderna är inte skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av produkterna.